

LED LIGHT SYSTEM

L2S15



前機 / L2S09

LED

色温度、波長	6000K, 400~700 (Visible)
均一性	80%以上 @WD40cm
LED 消費電力	2.4W (最大)
LED 寿命	50,000 時間
光源素子	Hight Power LED (White Color)
充電時間	5 時間

Field of view & weigh

モデル	LLM1582	LLM1566
視野@WD40cm	φ 82mm	φ 66mm
重量	35.1g	34.2g

illuminance & Continuous use time

Step	照度(Lux) WD400m		作動時間
	LLM1582	LLM1566	
1	12,000	17,000	約 23 時間
2	22,000	32,000	約 11 時間
3	30,000	44,000	約 8 時間
4	39,000	59,000	約 6 時間

Comparison with previous machine

前機 / L2S09			L2S15	
Step	照度 (lux)	作動時間	照度 (lux)	作動時間
1	14,000	約 18 時間	17,000	約 23 時間
2	26,000	約 9 時間	32,000	約 11 時間
3	32,000	約 7 時間	44,000	約 8 時間
4	38,000	約 5 時間	59,000	約 6 時間

LLM1582



LLM1566

LED Lens Module (2types)

ATTACHEMENTNT TYPE



Attachment to TTL



Attachment to headband



Attachment to common glasses

OPTION ACCESSORIES



ソフトヘッドバンド (CHB01)



ハードヘッドバンド (RHB02)



眼鏡用クリップ (UGC01)

届出番号:40B3X00011000002

発売元



株式会社 メディカルプログレス

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 4-24-23 第 7 森谷ビル 5 階
tel:092-414-7273 fax:092-414-7270 mail:info@mp-ltd.jp http://www.mp-ltd.jp/

お問合せ